


# Cablu de conectare NEBV-S1G25-K-5-N-LE15

Cod: 538223

FESTO

pentru conectare multi-pin la insula de ventile VTUB, cu stecher sub-D, 15-pini.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
tip fixare	4-40 UNC-2B
Greutate produs	670 g
Conexiune electrica 1	Priza Sub-D, 25-pini
Conexiune electrica 2	capat deschis, 15 fire
Tensiune nominala de operare DC	24 V
Lungimea cablului	5 m
Caracteristica cablu	standard
Raza minima de incovoiere a cablului	90 mm
Diametrul cablului	9 mm
Structura cablului	15x0,34
Tip de protectie	IP65 IP67 in stare montata
Temperatura ambientala la montarea cablurilor mobile	-5 ... 50 °C
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	in conformitate cu directivele EU RoHS
Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK RoHS
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Indicatie material	conform RoHS
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Materialul invelisului cablului	PVC
Materialul carcasei	PBT
Materialul piulitei de legatura	PA
Materialul etansarilor	TPE-O