



Amortizor de zgomot UOM-1/4

Cod: 538432

FESTO

pentru generatoare vacuum.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoarea
Tip de etansare la fusul cu insurubare	fara etansare
pozitie instalare	Oricare
Structura constructiva	Amortizor de zgomot deschis
Presiune operare, generator vacuum	0 ... 8 bar
Presiune de operare a generatorului de vacuum	0 ... 0,8 MPa 0 ... 116 psi
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	0 ... 60 °C
tip fixare	insurubabil
Greutate produs	11,1 g
Conexiune pneumatica	G1/4
Materialul insertiei amortizorului	Spuma poliuretunica
Materialul dopului filetat	POM
Materialul carcasei	POM
Materialul tubului interior	Aliaj de aluminiu forjat