


Extensie amortizor de zgomot UOMS-1/4

Cod: 538436

FESTO

pentru reducerea nivelului de zgomot, se pot conecta succesiv
pana la 4 amortizoare.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Tip de etansare la fusul cu insurubare	fara etansare
pozitie instalare	Oricare
Structura constructiva	Amortizor de zgomot deschis
Presiune operare, generator vacuum	0 ... 8 bar
Presiune de operare a generatorului de vacuum	0 ... 0,8 MPa 0 ... 116 psi
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	0 ... 60 °C
tip fixare	cu fixare
Greutate produs	8,6 g
Materialul insertiei amortizorului	Spuma poliuretunica
Materialul dopului filetat	POM
Materialul carcasei	POM
Materialul tubului interior	Aliaj de aluminiu forjat