



Senzor de debit SFE3-F005-L-WQ6-2PB-K1

Cod: 538519

FESTO

cu display.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Aprobare	C-Tick
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene EMV
Indicatie material	contine substante cu PWIS
valoare initiala pentru gama de masurare debit	0,05 l/min
valoare finala pentru gama de masurare debit	0,5 l/min
presiune de operare	-0,7 ... 7 bar
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [1:4:2] Azot
Temperatura medie	0 ... 50 °C
Temperatura mediului	0 ... 50 °C
Precizia FS	8 %FS
lesire de comutare	2xPNP
Funcția de comutare	Comparator tip fereastră Comparator valoare de prag
Funcție de element de comutare	dechizator inchizator
Repetabilitatea valoare de anclansare FS	1 %
Durata de anclansare	50 ms
lesire analogica	1 - 5 V
Rezistenta de sarcina	> 50 kOhm
Domeniu de indicare	0,05 ... 0,5 l/min
Domeniul tensiunilor de operare DC	12 ... 24 V
Conectare electrica	cablu
Lungimea cablului	1 m
Informatii referitoare la material pentru invelis de cablu	PVC
tip fixare	cu orificiu
pozitie instalare	vertical orizontal
Conexiune pneumatica	QS-6
Greutate produs	70 g
Informatii referitoare la material pentru carcasa	PA
Tip afisaj	3 1/2 pozitii alfanumeric
Tip de protectie	IP40
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune