


Cuplaj compensator de moment FKC-18

Cod: 538714

FESTO

pentru axe liniare DGC-G.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	18
Deviatie radiala +/-	2,5 mm
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Sarcina maxim permisa pe termen scurt in directia fortei +/-	3.000 N
Sarcina maxim permisa pe termen lung in directia fortei +/-	1.400 N
Greutate produs	96,8 g
Indicatie material	conform RoHS
Materialul imbinarii	ranforsat PA
Material pe <input type="checkbox"/> tifturi cu bilă	otel aliaj inalt
Materialul placii	Aliaj de aluminiu forjat