

Axa de ghidare FDG-63- -ZR-RF

Cod: 538793

FESTO



Reprezentare

Fisa tehnica

Fisa date generala - valorile individuale depind de configuratia Dvs.

| Caracteristica | valoare |
|---------------------------------------|----------------------------|
| marime de fabricatie | 63 |
| cursa | 1 ... 5.000 mm |
| Rezerva de cursa | 244 mm |
| pozitie instalare | Oricare |
| Ghidaj | ghidaj cu role |
| Structura constructiva | Ghidaj |
| Acceleratia maxima | $\leq 50 \text{ m/s}^2$ |
| Viteza maxima | $\leq 10 \text{ m/s}$ |
| Temperatura mediului | 0 ... 60 °C |
| Moment static al suprafetei grad 2 lx | 16.640E+03 mm ⁴ |
| Moment static al suprafetei grad 2 ly | 5.997E+03 mm ⁴ |
| Forta maxima Fy | 600 N |
| Forta maxima Fz | 600 N |
| Momentul maxim Mx | 65 Nm |
| Forta de deplasare | 5 ... 30 N |
| adaos de greutate la 10 mm cursa | 138,4 g |
| tip fixare | cu accesorii |
| Indicatie material | Fara cupru si PFTE |
| Materialul capacului | PA |
| Materialul sinei de ghidare | otel |
| Materialul componentei de ghidare | otel |
| Materialul carcasei | Aluminiu eloxat |