


Set de montaj SMBR-8-8/100-S6

Cod: 538937

FESTO

pentru fixarea senzorilor cu slot tip 8 pe cilindri rotunzi marimea 8 - 100 mm, rezistenti la temperaturi de pana la 150°C.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	8
Model	pentru fanta T
pozitie instalare	Oricare
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	4 - Rezistenta foarte ridicata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Clasificarea RSBP conform CD-0033	F5a
Temperatura mediului	-20 ... 120 °C
Greutate produs	20 g
Indicatie material	conform RoHS
Materialul carcasei	Aliaj de aluminiu forjat eloxat otel inoxidabil aliaj inalt
Materialul suruburilor	otel inoxidabil aliaj inalt