

# Tub material plastic PLN-16X2-SW

Cod: 539065

FESTO

rezistenta mare la substante chimice si hidroliza.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
diametru exterior	16 mm
Raza de curbura relevanta pentru debit	95 mm
Diametru interior	12 mm
Raza minima de incovoiere	55 mm
Presiune de functionare dependenta de temperatura	-0,095 ... 1,4 MPa
Temperatura dependenta de presiunea de operare	-0,95 ... 14 bar
Presiune de functionare dependenta de temperatura	-13,775 ... 203 psi
Indicatii privind presiunea de operare	Apa: max. 0,6 MPa la 0 - 50 °C
Aprobare	TÜV
Departament eliberare certificate	B 013277 0506 00
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Apa (lichid, fara gheata)
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
clasa de curatenie a incaperii	Acest produs este un obiect static, generarea activa de particule nu este posibila atunci cand este utilizat in mod corespunzator. Curatati produsul inainte de a-l utiliza intr-un mediu de camera curata si asigurati instalarea corecta.
Food-safe	Vedeti informatiile suplimentare despre material
Temperatura mediului	-30 ... 80 °C
Greutate produs in functie de lungime	0,082 kg/m
Conexiune pneumatica	pentru conector cu diametru exterior 16 mm
Culoare	negru
Indicatie material	conform RoHS
Materialul furtunului	PE