



# Filtru cu amortizor de zgomot LFU-3/8

Cod: 539133

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	G3/8
pozitie instalare	vertical +/- 5°
Finetea filtrului	1 µm
purjare	rotativ manual
Presiune de operare Mpa	0 ... 1,6 MPa
presiune de operare	0 ... 16 bar
Presiune de operare	0 ... 232 psi
directie de curgere catre atmosfera	>= 4.700 l/min
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Reducere zgomot	Reducere la 40 dB
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Nivel presiune zgomot	78 dB(A)
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Greutate produs	190 g
Conexiune pneumatica	G3/8
Materialul carcasei	PP