


Distribuitor rotativ GF-1/8-2

Cod: 539287

FESTO

Distribuitor multiplu rotativ, 2 intrari si iesiri separate.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Deschidere nominala	6 mm
pozitie instalare	Oricare
Presiune de operare pentru gama completa de temperatura	-0,095 ... 1 MPa
Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura	-0,95 ... 10 bar
Presiune de operare pentru gama completa de temperatura	-13,775 ... 145 psi
Debit standard 1.1-2.1	720 l/min
Debit standard 1.2-2.2	1.050 l/min
Numarul maxim de turatii mediu de operare	300 1/min
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Apa (lichid, fara gheata)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	-10 ... 80 °C
Conexiune pneumatica 1	G1/8
Conexiune pneumatica 2	G1/8
Indicatie material	conform RoHS