


Conductor de legatura NEBU-M5G4-K-1-Q3-M8G3

Cod: 539510

FESTO

pentru senzori de proximitate, transmitatori pozitie, comutatori presiune, senzori debit, senzori vizuali si inductivi.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Caracteristica cablu	potrivit pentru lant de remorcare
Domeniul tensiunilor de operare AC	30 V
Domeniul tensiunilor de operare DC	30 V
capacitatea curent de sarcina	1,7 A
grad de contaminare	3
tip de protectie	IP65 IP67
moment maxim de strangere la racord	0,3 Nm
Moment strangere max. stecher	0,3 Nm
raza min. de curbura a cablului	30 mm
racord electric	cu 4 poli / cu 3 poli M5x0,5 / M8x1 fisa dreapta / doza dreapta
structura cablului	3 x 0,14 mm ²
diametrul cablului	2,9 mm
lungimea cablului	1 m
tipul de cablu	LifY11Y
sectiunea transversala a conductorului	0,14 mm ²
tip fixare	cu piulita zimtuita cu piulita olandeza
culoare carcasa	negru
culoare invelis cablu	gri
informatii referitoare la material pentru piulita olandeza	alama nichelat
informatii referitoare la material pentru carcasa	TPE-U(PU)
informatii referitoare la material pentru invelis de cablu	TPE-U(PU)
informatii material conectori	alama aurit