

Bloc racordare CPASC1-PRS-2-5-M5-MP


Cod: 539898

Produs in retragere de pe piata

FESTO

For valve terminal CPA-SC.

Type to be discontinued. Available until 2014. See Support Portal for alternative products.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marimea ramei	10,5 mm
separarea zonelor de presiune	1 si 3 si 5
pozitie instalare	oricare
numarul max. de pozitii de ventile	2
identificarea pozitiei de ventil	placuta
presiune de operare	10 bar
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura mediului	-5 ... 50 °C
nivel presiune zgomot	85 dB(A)
tip de protectie	IP40
temperatura mediului	-5 ... 50 °C
aprobare	c UL us - Recognized (OL)
greutate produs	430 g
interfata ventil electrica	cu 3 poli
tip fixare placa de conectare	cu gaura de trecere cu sina tip omega
tip fixare	la alegere: cu gaura de trecere cu sina tip omega
racord aer auxiliar de comanda 12/14	M5
racord deschidere pentru respiratie	M5
racord evacuare aer de comanda 82	M5
racord evacuare aer de comanda 82/84	M5
racord pneumatic 1	G1/8
racord pneumatic 2	M5
racord pneumatic 3	G1/8
racord pneumatic 4	M5
racord pneumatic 5	G1/8
informatii referitoare la material pentru placa de conectare	aliaj maleabil aluminiu eloxat