


# Fixare pivotanta SBN-40

Cod: 539925

FESTO

adecvat pentru cilindri rotunzi DSNU/ESNU, montare posibila pe  
capacul cu lagar sau de inchidere



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	40
pozitie instalare	Oricare
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	-40 ... 90 °C
Greutate produs	593 g
Indicatie material	conform RoHS
Materialul inelului de montaj	Aliaj de aluminiu forjat eloxat
Materialul montajului	otel galvanizat
Materialul pinului de montaj	otel galvanizat
Materialul rulmentului	Bronz
Materialul suruburilor	otel galvanizat
Materialul suportului de montare	otel