


Fixare pivotanta SBN-20/25

Cod: 539927

FESTO

adecvat pentru cilindri rotunzi DSNU/ESNU, montare posibila pe
capacul cu lagar sau de inchidere



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	20/25
pozitie instalare	Oricare
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	-40 ... 90 °C
Greutate produs	238 g
Indicatie material	conform RoHS
Materialul inelului de montaj	Aliaj de aluminiu forjat eloxat
Materialul montajului	otel galvanizat
Materialul pinului de montaj	otel galvanizat
Materialul rulmentului	Bronz
Materialul piulitei	otel galvanizat
Materialul suruburilor	otel galvanizat
Materialul suportului de montare	otel