

# Grup de reglatoare de presiune LRB-1/4-DB-7-O-K4-MINI



Cod: 540042

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

FESTO

combinatie de 2, 3,4 sau 5 reglatoare comandate direct pe bara P, fara manometru.

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2024. Vezi Support Portal pentru produse alternative.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	Mini
serie	DB
Blocare regulator	Buton rotativ cu opritor
pozitie instalare	Oricare
Structura constructiva	Pe bara P ventil de reglare cu piston cu comanda directa
Functie de regulator	Presiune de iesire constanta cu aerisire secundara cu debit invers
Presiune de operare Mpa	0,15 ... 1 MPa
presiune de operare	1,5 ... 10 bar
Domeniu reglare presiune Mpa	0,05 ... 0,7 MPa
Domeniu reglare presiune	0,5 ... 7 bar
Domeniu reglare presiune psi	7 ... 100 psi
Histerezis presiune maxima	0,5 bar
Debit nominal	>= 1.000 l/min
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	-5 ... 50 °C
Temperatura mediului	-5 ... 50 °C
Greutate produs	1.000 g
tip fixare	Montare pe panou frontal cu accesorii
Conexiune pneumatica 1	G1/2
Conexiune pneumatica 2	G1/4
Materialul surubului	otel zincat
Materialul pinului distantier	Aliaj de aluminiu forjat
Materialul placii de baza	Aliaj de aluminiu forjat
Materialul inelului de etansare	PVC
Materialul etansarilor	NBR
Materialul carcasei	ranforsat PA