


conexiune bus SPC200-COM-DN2

Cod: 540305

FESTO

permite activare prin fieldbus DeviceNet cu protocol versiuni DeviceNet IO sau DeviceNet Profile.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
numar de iesiri la selectie	2 byte
numar de iesiri la pornire/oprire	2 ... 8 byte
numar de intrari la selectie	4 byte
numar de intrari la pornire/oprire	2 ... 8 byte
moduri functionare suportate	Start/Stop selectare set
caracteristici de operare	citirea si scrierea intrarilor / iesirilor citirea si scrierea tuturor registrilor de program citirea intrarilor prezente gestiune numerica a valorii de consignatie
asamblare aparate	Interfata DeviceNet
sustinere configurare	date EDS
diagnostic	prin byte de stare prin WinPISA
alimentare putere fieldbus DC	11 ... 30 V
consum tipic de curent pe modul	50 mA
temperatura mediului	-5 ... 50 °C
greutate produs	80 g
domeniul de adresare al interfetei bus-ului de camp	0 ... 63 °C
varianta interfata bus de camp	versiuni protocol: Device Net IO si Device Net Profile izolatie galvanica layer 1 conform ISO/DIS 11898 highspeed standard pana la 1 Mbit layer 2 conform specificatiei CAN V2.0 Device Net Release 2.0 125, 250, 500 kBaud
racord electric interfata bus de camp	regleta conexiuni cu 5 poli Open style:
afisaj LED specific produsului	ecran afisare modul si retea
spatiu instalare	de la 3 in sus
indicatie material	contine substante cu LABS