

# Amortizor de soc YSRW-DGC-25-GF

Cod: 540348

FESTO

pentru axe liniare DGC-G.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	25
Amortizare	autoreglabil Caracteristica soft
pozitie instalare	Oricare
Detectarea pozitiei	fara
Viteza maxima de impact	3 m/s
Mod de functionare	cu simpla actiune prin apasare
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	-10 ... 80 °C
tip fixare	cu contrapiulita
Indicatie material	conform RoHS
Materialul tije	otel aliaj inalt