



Actionare oscilanta DRQD-20-180-PPVJ-A-AL-FW

Cod: 540460

FESTO

pentru sesizare pozitie, cu amortizor la pozitia de capat reglabil si transmisie prin roti dintate. Alimentare aer comprimat pe stanga.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	20
domeniu de reglare a unghiului de oscilatie	-20 ... 6 deg
unghi de oscilatie	0 ... 180 deg
amortizare	PPVJ: amortizare pneumatica, ajustabila
pozitie instalare	oricare
structura constructiva	cremaliera/pinion
recunoasterea pozitiei	pentru senzor de proximitate
presiune de operare	1 ... 10 bar
frecventa max. de oscilatie la 6 bar	2,2 Hz
modul de functionare	cu actiune dubla
mediu de operare	aer comprimat filtrat
clasa de rezistenta la coroziune KBK	1
temperatura mediului	-10 ... 60 °C
moment de rotatie la 6 bar	3,1 Nm
moment de inertie admisibil	0,001 kgm ²
tip fixare	cu gaura de trecere cu filet interior la alegere:
racord pneumatic	M5
indicatie material	Fara cupru si PTFE
informatii referitoare la material pentru arbore de actionare	Otel imbunatatit
informatii referitoare la material pentru capac	aluminiu
informatii referitoare la material pentru etansari	NBR TPE-U(PU)
informatii referitoare la material pentru carcasa	aluminiu