

Unitate de actionare pentru robinet cu bila

VZPR-BPD-22-R1

Cod: 540514

FESTO

din alama, actuator cu dubla actiune DAPS 2/2 , latime nominala 1",
PN40, filet EN 10226-1.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Structura constructiva	Ventil sfera cu 2 cai actionare oscilanta
tip de actionare	electric pneumatic
pozitie instalare	Oricare
tip fixare	CNOMO cu filet interior
Conectare ventil de proces	Rp1
Afisarea pozitiei de comutare	directia butonului = directia debitului
Diametru nominal DN	25
Presiune operare actionare vana cu sfera	1 ... 8,4 bar
Presiune nominala ventil	40
Temperatura medie	-20 ... 150 °C
Temperatura mediului	-20 ... 80 °C
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Greutate produs	1.800 g
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune