


Ventil de pornire MS4N-EM1

Cod: 541288

FESTO

cu filet NPT



Fisa tehnica

Fisa date generala - valorile individuale depind de configuratia Dvs.

| Caracteristica | valoare |
|---|---|
| Structura constructiva | Vana Schieber |
| tip de actionare | manual |
| Funcție de exhaustare a aerului | nedroselizabil |
| Tip de comanda | direct |
| functie ventil | 3/2 bistabil |
| Afisarea presiunii | Pentru filet G1/4 Pentru filet G1/8 cu senzor de presiune cu manometru |
| presiune de operare | 0 ... 14 bar |
| Debit nominal | 1.200 ... 2.200 l/min |
| mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gaze inerte |
| Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare | functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii) |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 - Rezistenta moderata la coroziune |
| Indicatie material | conform RoHS |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura medie | -10 ... 60 °C |
| Temperatura mediului | -10 ... 60 °C |
| Aprobare | c UL us - Recognized (OL) |
| Food-safe | Vedeti informatiile suplimentare despre material |
| tip fixare | montare in linie cu accesorii la alegere: |
| pozitie instalare | Oricare |
| directie de curgere | nu este reversibil |
| Conexiune pneumatica 3 | 1/4 NPT |
| Materialul etansarilor | TPE-U(PU) |
| Materialul carcasei | Aluminiu turnat sub presiune |