

Tub pentru medii dificile PAN-R-6X1,1-SI

Cod: 541675

FESTO

calibrat la exterior, pentru presiune inalta de pana la 20 bar,
rezistent la temperaturi si sarcini mecanice ridicate.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
diametru exterior	6 mm
Raza de curbura relevanta pentru debit	21 mm
Diametru interior	3,8 mm
Raza minima de incovoiere	16 mm
Proprietatile tuburilor	Suitable for energy chains
Presiune de functionare dependenta de temperatura	-0,095 ... 3,5 MPa
Temperatura dependenta de presiunea de operare	-0,95 ... 35 bar
Presiune de functionare dependenta de temperatura	-13,775 ... 507,5 psi
Aprobare	TÜV
Departament eliberare certificate	B 013277 0506 00
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	-30 ... 80 °C
Greutate produs in functie de lungime	0,0174 kg/m
Conexiune pneumatica	pentru conector cu diametru exterior 6 mm
Culoare	argint
Duritate Shore	D 62 +/-3
Indicatie material	conform RoHS
Materialul furtunului	TPE-A