

# Tub pentru medii dificile PAN-R-10X1,9-SI

Cod: 541677

FESTO

calibrat la exterior, pentru presiune inalta de pana la 20 bar,  
rezistent la temperaturi si sarcini mecanice ridicate.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
diametru exterior	10 mm
Raza de curbura relevanta pentru debit	44 mm
Diametru interior	6,2 mm
Raza minima de incovoiere	25 mm
Proprietatile tuburilor	Suitable for energy chains
Presiune de functionare dependenta de temperatura	-0,095 ... 3,5 MPa
Temperatura dependenta de presiunea de operare	-0,95 ... 35 bar
Presiune de functionare dependenta de temperatura	-13,775 ... 507,5 psi
Aprobare	TÜV
Departament eliberare certificate	B 013277 0506 00
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	-30 ... 80 °C
Greutate produs in functie de lungime	0,0498 kg/m
Conexiune pneumatica	pentru conector cu diametru exterior 10 mm
Culoare	argint
Duritate Shore	D 62 +/-3
Indicatie material	conform RoHS
Materialul furtunului	TPE-A