


Conductor de legatura NEBV-B2W3P-F-0.5-M12G5

Cod: 542130

FESTO

pre-asamblat, pentru ventile MFH.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
bazat pe norme	EN 175301-803 EN 61076-2-101
pozitie instalare	oricare
Caracteristica cablu	standard
afisarea pozitiei de comutare	LED
afisarea starii de comutare	LED galben
tensiune nominala de operare DC	24 V
capacitatea curent de sarcina	4 A
tip de protectie	IP65 IP67
temperatura ambientala la montarea cablurilor mobile	-5 ... 70 °C
temperatura mediului	-5 ... 70 °C
Moment de strangere max.	0.6 Nm la M12x1 0.4 Nm la M3
raza min. de curbura a cablului	59 mm
greutate produs	69 g
Conexiune electrica 1	Priza cu cot, model patrat, 3-pin, tip BI
Conexiune electrica 2	Stecker, M12x1,5, 5-pin, codificat A
structura cablului	3 x 0,75 mm ²
diametrul cablului	5,9 mm
lungimea cablului	0,5 m
sectiunea transversala a conductorului	0,75 mm ²
conexiunea conductorului de protectie	disponibil
tip fixare	pe ventil magnetic cu surub central M3 cu fisa cu filet
culoare carcasa	negru
culoare invelis cablu	gri
informatii referitoare la material pentru etansari	TPE-U(PU)
informatii referitoare la material pentru carcasa	PBT TPE-U(PU)
informatii referitoare la material pentru invelis de cablu	PVC
informatii referitoare la material pentru suruburi	otel zinc turnat sub presiune
informatii material conectori	stecher placat cu cositor aliaj de cupru stecher placat cu aur