


# Pick&Place DHSP-SLT16-SLT10

Cod: 542968

FESTO

constand din mini-sanie, precisa, frecventa actionare sporita.  
Interfete definite pentru programul Festo de greifere si actionari  
oscilante. Comandabil ca kit de montare sau complet montat si instalat.  
Pentru a obtine o oferta, va rugam apasati simbolul cerere FAX.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Asamblare	Pick&Place 1.0
Incarcatura efectiva	0 ... 2 kg
Unitate de actionare, axa Z	SLT-10
Sistem de actionare, axa Z	pneumatic
Cursa, axa Z	0 ... 80 mm
Acuratete de repetare in pozitia de capat, axa Z	$\pm 0,02$ mm
Acuratete de repetare in pozitia intermediara, axa Z	$\pm 0,02$ mm
Unitate de actionare, axa Y	SLT-16
Sistem de actionare, axa Y	pneumatic
Cursa, axa Y	0 ... 150 mm
Acuratete de repetare in pozitia de capat, axa Y	$\pm 0,02$ mm
Acuratete de repetare in pozitia intermediara, axa Y	$\pm 0,02$ mm