


Portal liniar DHSL-DGPL25S-SLT16

Cod: 542985

FESTO

constand din actionare fara tija cu axa de ghidare si mini-sanie compacta, dinamica cu Soft-Stop. Interfete definite pentru programul Festo de greifere si actionari oscilante. Comandabil ca kit de montare sau complet montat si instalat.

Pentru a obtine o oferta, va rugam apasati simbolul cerere FAX.



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--|----------------|
| Asamblare | Portal 1.0 |
| Incarcatura efectiva | 0 ... 2 kg |
| Unitate de actionare, axa Z | SLT-16 |
| Sistem de actionare, axa Z | pneumatic |
| Cursa, axa Z | 0 ... 150 mm |
| Acuratete de repetare in pozitia de capat, axa Z | $\pm 0,02$ mm |
| Acuratete de repetare in pozitia intermediara, axa Z | $\pm 0,02$ mm |
| Unitate de actionare, axa Y | DGPL-25-SPC11 |
| Sistem de actionare, axa Y | servopneumatic |
| Pozitie intermediara, axa Y | x 2 |
| Cursa, axa Y | 0 ... 1.600 mm |
| Acuratete de repetare in pozitia de capat, axa Y | $\pm 0,02$ mm |
| Acuratete de repetare in pozitia intermediara, axa Y | ± 1 mm |