

Kit axial EAMM-A-D32-32B

Cod: 543149

FESTO

adecvat pentru actionari electrice.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	Oricare
Temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Tip de protectie	IP40
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Moment de rotatie transferabil	1,6 Nm
Greutate produs	150 g
Cod interfata actuator	D32A D32C
Cod interfata, intrare motor	32B
Indicatie material	contine substante cu PWIS conform RoHS