


Kit paralel EAMM-U-D40-42B

Cod: 543159

FESTO

pentru actionari electrice.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	40
pozitie instalare	oricare
numarul max. de turatii	5.000 1/min
temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
tip de protectie	IP40
temperatura mediului	0 ... 50 °C
momentul de inertie a masei	10,016 kgmm ²
moment de actionare gol	0,1 Nm
moment de rotatie transferabil	3 Nm
greutate produs	660 g
indicatie material	contine substante cu LABS