


# Kit paralel EAMM-U-E32-42B

Cod: 543228

FESTO

adevat pentru actionari electrice.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	25
pozitie instalare	Oricare
Numarul maxim de turatii	3.000 1/min
Temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Tip de protectie	IP40
Temperatura mediului	0 ... 50 °C
Momentul de inertie a masei	10,22 kgmm <sup>2</sup>
Cuplu de actionare in gol	0,1 Nm
Moment de rotatie transferabil	3 Nm
Greutate produs	660 g
Indicatie material	contine substante cu PWIS