


nod multipol VABE-S6-1LT-C-M1-S37

Cod: 543414

FESTO

pentru insule de ventile VTSA si VTSA-F.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	Oricare
Numarul maxim de pozitii de ventile	16 cu ventile bistabile 32 cu ventile monostabile
Tensiune nominala de operare DC	24 V
Oscilatii admisibile ale tensiunii	+/- 10 %
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - Fara rezistenta la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Tip de protectie	IP65 NEMA 4
Temperatura mediului	-5 ... 50 °C
Greutate produs	459 g
Conectare electrica	Multipin cablu cu stecher
Materialul protectiei	PA
Materialul carcasei	Aluminiu turnat sub presiune