


Aparat de comanda FED-710

Cod: 543443

FESTO

Display si unitate de operare cu afisaj LCD pentru conectarea la sisteme PLC.

Tip iesit din fabricatie. Livrabil pana in 2010.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
adancimea de montare	71 mm
inaltime	187 mm
lungime	232 mm
Grosime max. panou	5 mm
Memorie utilizator	32 Mbyte
Timp real	da
Abatere in timp real	130 s / luna
Numar culori	64 k
Afisare	culoare TFT
Proprietati afisaj	Touchscreen
Dimensiune afisaj	7,5"
Baterie back-up	3 V / 270 mA Litiu
Domeniul tensiunilor de operare DC	18 ... 30 V
Rezolutie afisaj	VGA, 640x480 Pixel
tensiune nominala de operare DC	24 V
consum de curent la tensiune nominala de operare	1,1 A
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene EMV
temperatura de depozitare	-20 ... 70 °C
umiditatea relativa a aerului	5 - 85 % nu condenseaza
tip de protectie	IP65 partea din fata, IP20 partea din spate
temperatura mediului	0 ... 45 °C
aprobare	C-Tick c UL us - Listed (OL)
greutate produs	1.600 g
Interfata AUX	Sub-D cu 9 poli doza
Interfata printer	RS232 Sub-D cu 15 poli doza
Interfata PLC	RS232 Sub-D cu 15 poli fisa
interfata USB	da
interfata Ethernet	RJ45 10/100 MBd 2. Interfata Ethernet, optic 10 MBd
tip fixare	montare pe panou
indicatie material	conform RoHS