



Senzor de proximitate SME-8M-DS-24V-K-0,3-M5D

Cod: 543864

FESTO

electric, cu contact Reed, PNP, pentru actionari cu canele de senzori 8, montaj de sus, cu stecher M5.



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| aprobare | C-Tick c UL us - Listed (OL) |
| Simbol CE (vezi declaratia de conformitate) | conform directivei europene EMV |
| indicatie material | Fara cupru si PTFE conform RoHS |
| principiul de masurare | magnetic Reed |
| temperatura mediului | -40 ... 70 °C |
| iesire de comutare | cu contact bipolar |
| functiune de element de comutare | inchizator |
| curentul max. de iesire | 500 mA |
| iesire curent max.in kituri de montare | 80 mA |
| putere de comutare max. AC | 10 VA |
| putere de comutare max. DC | 10 W |
| Capacitate comutare max.DC in kituri de montare | 2,4 W |
| Capacitate comutare max.AC in kituri de montare | 2,4 VA |
| cadere de tensiune | 1,17 V |
| rezistenta la scurt-circuit | nu |
| rezistenta la suprasarcina | nu este disponibil |
| Domeniul tensiunilor de operare AC | 5 ... 30 V |
| Domeniul tensiunilor de operare DC | 5 ... 30 V |
| protectie contra inversarii polaritatii | nu |
| racord electric | cablu cu fisa M5x0,5 cu 3 poli filet rotativ |
| racordare pe directia evacuarii | pe lungime |
| Conditii de test ale cablului | Lant de remorcare: 5 milioane de cicluri, raza de curbura 75 mm Forta de indoire conform standardelor Festo, conditii de test la cerere. Testare conditii la cerere |
| lungimea cablului | 0,3 m |
| Caracteristica cablu | racordare standard + in lant |
| informatii referitoare la material pentru invelis de cablu | TPE-U(PU) rezistent la ulei |
| tip fixare | insurubat strans inserabil din partea superioara |
| greutate produs | 6,3 g |
| informatii referitoare la material pentru carcasa | nichelat alama PA TPE-U(PU) otel inoxidabil inalt aliat |
| temperatura ambientala la montarea cablurilor mobile | -5 ... 70 °C |
| tip de protectie | IP65 IP68 |