


Conector cablu NECU-M8G4

Cod: 544392

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
diametru de cablu admisibil	3,5 ... 5 mm
bazat pe norme	EN 61984
pozitie instalare	oricare
frecventa de conectare	500
Domeniul tensiunilor de operare AC	0 ... 30 V
Domeniul tensiunilor de operare DC	0 ... 30 V
rezistenta la tensiune	0,8 kV
capacitatea curent de sarcina	3 A
grad de contaminare	3
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura de depozitare	-40 ... 80 °C
tip de protectie	IP67
temperatura mediului	-40 ... 80 °C
Moment strangere max. stecher	0,3 Nm
greutate produs	9,5 g
sectiune transversala racord	0,14 ... 0,5 mm ²
racord electric	doza dreapta M8x1 cu 4 poli
tip fixare	cu piulita zimtuita
culoare carcasa	negru
informatii referitoare la material pentru piulita olandeza	alama nichelat
indicatie material	conform RoHS
informatii referitoare la material pentru carcasa	CuZn, placat cu nichel PBT
informatii material conectori	alama aurit