


# Cuplaj compensator de moment FKC-50/63

Cod: 545240

FESTO

pentru axe liniare DGC-G.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	50/63
Deviatie radiala +/-	4 mm
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Sarcina maxim permisa pe termen scurt in directia fortei +/-	5.000 N
Sarcina maxim permisa pe termen lung in directia fortei +/-	5.000 N
Greutate produs	1.200 g
Indicatie material	conform RoHS
Materialul pinului de montaj	otel aliaj inalt
Materialul imbinarii	otel aliaj inalt
Materialul piesei filetate	otel
Materialul placii	Aluminiu turnat
Materialul sigurantei	Otel de arc