

Adaptor NPFA-A-P18-G18-F

Cod: 545921

FESTO

pentru electroventil VUVB.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marimea legaturii	10
presiune de operare	0,9 ... 8 bar
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare posibila cu ungere (necesara pentru alte operatii)
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura mediului	-5 ... 50 °C
greutate produs	20 g
informatii referitoare la material pentru fus cu insurubare	aliaj maleabil aluminiu
indicatie material	Fara cupru si PFTE conform RoHS
Informatie material dopuri obturare	ranforsat PA
Informatii despre O-ring	NBR
Informatie material element separator	otel