



Ventil electromagnetic MFHB-3-3/4-S-2,8-8-BAR

Cod: 546063

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2018. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functie ventil	3/2 inchis, monostabil
tip de actionare	electric
Latime	39 mm
Debit nominal	5.340 l/min
presiune de operare	0 ... 10 bar
Structura constructiva	scaun tip taler
Tip de revenire	arcuri mecanice
Tip de protectie	IP65
Deschidere nominala	17 mm
pozitie instalare	Oricare
Actionare manuala auxiliara	cu retinere
Tip de comanda	pilotat
Presiune de comanda	2,8 ... 8 bar
Durata de deconectare	30 ms
Durata de conectare	60 ms
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Temperatura medie	-10 ... 60 °C
Temperatura mediului	-5 ... 40 °C
Greutate produs	920 g
Conectare electrica	prin bobina F, se comanda separat
tip fixare	la alegere: Pe bara PR cu orificiu
Racord aer de comanda 12	G1/4
Conexiune pneumatica 1	G3/4
Conexiune pneumatica 2	G3/4
Conexiune pneumatica 3	G3/4
Informatii material etansari	NBR
Informatii referitoare la material pentru carcasa	Aluminiu eloxat