

Conector rapid CK-1/2-PK-9

Cod: 546069

FESTO

Filet exterior cu garnitura de etansare, versiune metalica.



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---|--|
| Deschidere nominala | 9 mm |
| Tip de etansare la fusul cu insurubare | Inel de etansare |
| pozitie instalare | Oricare |
| Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare | functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii) |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 - Rezistenta moderata la coroziune |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Conexiune pneumatica 1 | Filet exterior G1/2 |
| Conexiune pneumatica 2 | pentru stut cu diametrul interior de 9 mm cu piulita |
| Materialul carcasei | Aluminiu eloxat |