

# Placa racordare VABS-S2-1S-G38-B-K1

Cod: 546102

FESTO

cu oglinda de conectare conform ISO 5599-2.



## Fisa tehnica

| Caracteristica                                      | valoare  |
|---|--|
| Latime  | 42 mm  |
| bazat pe norme                                      | ISO 5599-2   |
| pozitie instalare                                   | Oricare  |
| Alimentare cu aer a pilotului                       | intern   |
| Presiune de operare Mpa                             | -0,09 ... 1 MPa  |
| presiune de operare                                 | -0,9 ... 10 bar  |
| Domeniul tensiunilor de operare AC                  | 110 V  |
| Domeniul tensiunilor de operare DC                  | 24 V   |
| Rezistenta la tensiune                              | 4 kV   |
| Sarcina de curent acceptabila la 40°C               | 2 A  |
| Grad de contaminare                                 | 3  |
| Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)         | conform directivei europene pentru echipamente cu tensiuni scazute |
| mediu de operare                                    | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                      |
| Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare | functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii) |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK                | 0 - Fara rezistenta la coroziune                                   |
| Conformitatea PWIS                                  | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Tip de protectie                                    | IP65<br>NEMA 4<br>in stare montata                                 |
| Temperatura mediului                                | -5 ... 50 °C   |
| Greutate produs                                     | 364 g  |
| tip fixare  | cu orificiu  |
| Indicatie material                                  | conform RoHS   |
| Materialul placii de conectare                      | Aluminiu turnat sub presiune                                       |