

# Placa de racordare VABV-S2-1HS-G38-T2

Cod: 546219

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene pentru recipientele sub presiune simple
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - Fara rezistenta la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Greutate produs	330 g
Conexiune pneumatica 2	G3/8
Conexiune pneumatica 4	G3/8
Indicatie material	conform RoHS
Materialul placii	Aluminiu turnat sub presiune