


# Modul punct de setare MPZ-1-24DC-SGH-6-SW

Cod: 546224

FESTO

pentru tehnologia proportionala.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Afisarea valorii de setare activa	LED galben
Indicator gata de operare	LED verde
Domeniul tensiunilor de operare DC	20 ... 30 V
rezistenta intrare, intrarea valorii setate extern	Tipic 100 kOhm
rezistenta intrare, intrarea valorii setate	3 kOhm
Tensiune de iesire reglabila	0 ... 10 V
Consum de energie la 24 V DC	1,5 W
Curentul maxim de iesire	27 mA
Pulsatii reziduale	10 %
Tensiune, intrare valoare externa de referinta	0 ... 10 V
Setare valoare tensiune de alimentare	10 ... 10,6 V
Setare valoare curent de alimentare	6 ... 6,36 mA
Potentiometru, intrare valoare de referinta externa	2,5 ... 10 kOhm
Aprobare	C-Tick
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene EMV
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Tip de protectie	IP20
Temperatura mediului	0 ... 60 °C
pozitie instalare	Oricare
Greutate produs	80 g
Sectiune transversala racord	2,5 mm <sup>2</sup>
Conectare electrica	clema cu insurubare
tip fixare	cu sina tip omega