

# Tub material plastic PAN-6X1-NT

Cod: 546285

FESTO

Tuburi cu diametru exterior standard, rezista la temperaturi si sarcini mecanice ridicate.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
diametru exterior	6 mm
Raza de curbura relevanta pentru debit	32 mm
Diametru interior	4 mm
Raza minima de incovoiere	14 mm
Proprietatile tuburilor	Suitable for energy chains
Presiune de functionare dependenta de temperatura	-0,095 ... 1,9 MPa
Temperatura dependenta de presiunea de operare	-0,95 ... 19 bar
Presiune de functionare dependenta de temperatura	-13,775 ... 275,5 psi
Aprobare	TÜV
Clasificare maritima	vezi certificatul
Departament eliberare certificate	B 013277 0506 00
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	-30 ... 80 °C
Greutate produs in functie de lungime	0,016 kg/m
Conexiune pneumatica	pentru conector cu diametru exterior 6 mm pentru stut cu diametrul interior de 4 mm cu piulita pentru stut cu diametru interior 4 mm
Culoare	natural
Duritate Shore	D 55 +/-3
Indicatie material	conform RoHS
Materialul furtunului	TPE-A