

Ventil de baza LF-D-MIDI-A-U

Cod: 546423

Clasic - a nu se folosi pentru proiecte noi

fara placi de conectare cu filet. Grad filtrare 40 µm, pahar de plastic cu purjare automata a condensului.

Alternativa moderna poate fi identificata prin introducerea primelor 4 cifre ale codului in bara de cautare

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	Midi
serie	D
pozitie instalare	vertical +/- 5°
Finetea filtrului	40 µm
purjare	complet automat
Structura constructiva	Filtru de sinterizare cu separator centrifugal
Cantitatea maxima de condens	1,462 oz(l)
Protectie pahar	pahar de protectie metalic
presiune de operare	28 ... 180 Psi
Debit nominal	94,5 cfm
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:9-] Gaze inerte
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de depozitare	14 ... 140 °F
Clasa de puritate a aerului la iesire	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Gaze inerte
Temperatura medie	41 ... 140 °F
Temperatura mediului	41 ... 140 °F
Greutate produs	24,5 oz
tip fixare	montare in linie cu suport la alegere:
Indicatie material	conform RoHS
Materialul filtrului	PE
Materialul carcasei	zinc turnat sub presiune
Materialul paharului	PC