


# Adaptor AD-1NPT-G1-I

Cod: 546547

FESTO

Filet interior pe o parte, filet exterior pe cealalta



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Deschidere nominala	24,2 mm
Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura	-0,95 ... 10 bar
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Cuplu de strangere maxim, conectare pneumatica 1	35 Nm
Cuplu de strangere maxim, conectare pneumatica 2	90 Nm
Greutate produs	218,86 g
Conexiune pneumatica 1	Filet exterior, 1 NPT
Conexiune pneumatica 2	Filet interior G1
Indicatie material	conform RoHS
Materialul etansarilor	PVC
Materialul carcasei	otel galvanizat