


Modul de iesire CP-A08-M12-EL-Z

Cod: 546924

FESTO

cu racordare la tensiune de sarcina externa.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
tip fixare	cu orificiu cu sina tip omega la alegere:
Temperatura mediului	-5 ... 50 °C
Temperatura de depozitare	-20 ... 70 °C
Tip de protectie	IP65 IP67
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene EMV in conformitate cu directivele EU RoHS
Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate)	conform reglementărilor UK privind EMC conform reglementarilor UK RoHS
Marcaj KC	KC-EMV
Aprobare	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Indicatie material	conform RoHS
Materialul carcasei	ranforsat PA
Materialul protectiei	ranforsat PA
Display LED	3 diagnoza modul 8 diagnoza canal 8 status canal
Numarul maxim de iesiri	8
Domeniul tensiunilor de operare DC	18 ... 30 V
Tensiune nominala de operare DC	24 V
tensiune de operare DC tensiune de sarcina	24 V
Nota privind tensiunea de sarcina	prin intermediul racordarii tensiunii de sarcina (24 V DC)
Pulsatii reziduale ale tensiunii de sarcina	4 Vss
Curba caracteristica la iesire	IEC1131-T2
Comutare logica, iesiri	PNP (comutare pozitiva)
Curent total maxim pe modul	4 A
Izolare electrica canal - canal	nu
Protectie (scurt circuit)	siguranta electronica interna pe fiecare grup