



# Ventil cu exhaustare rapida VBQF-U-G18-E

Cod: 547531

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functie ventil	exhaustare rapida
Conexiune pneumatica 1	G1/8
Conexiune pneumatica 2	G1/8
tip fixare	insurubabil
Debit normal la exhaustare 0,6->0 Mpa (6->0 bari, 87->0 psi)	1.300 l/min
Debit nominal standard pentru presurizare 0,6->0,5 Mpa (6->5 bari, 87->72,5 psi)	350 l/min
presiune de operare	0,5 ... 10 bar
Temperatura mediului	-20 ... 80 °C
Materialul carcasei	Aluminiu turnat sub presiune zinc turnat sub presiune
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Deschidere nominala	5 mm
pozitie instalare	Oricare
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
clasa de curatenie a incaperii	ISO clasa 4
Temperatura medie	-20 ... 80 °C
Nivel presiune zgomot	75 dB(A)
Greutate produs	84,2 g
Indicatie material	conform RoHS
Materialul etansarilor	NBR