


Actionare oscilanta DSM-40-270-CC-A-B

Cod: 547588

FESTO

cu arbore cu canelura, amortizoare de soc la ambele capete si
inel magnetic.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	40
unghi de amortizare	16 deg
Domeniu de ajustare a unghiului de oscilatie	0 ... 240 deg
Unghi de oscilatie	0 ... 240 deg
Amortizare	CC: Amortizor de soc la ambele capete
pozitie instalare	Oricare
Ajustare fina	-3 deg
Mod de functionare	cu actiune dubla
Structura constructiva	aripa oscilanta
Detectarea pozitiei	pentru senzori de proximitate
Presiune de operare Mpa	0,15 ... 1 MPa
presiune de operare	1,5 ... 10 bar
Frecventa maxima de rotire la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)	0,7 Hz
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - Fara rezistenta la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Forta axiala maxima	120 N
Forta radiala maxima	350 N
Cuplu teoretic la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)	20 Nm
Moment de inertie admisibil	0,11 kgm ²
Greutate produs	2.800 g
tip fixare	cu filet interior
Conexiune pneumatica	G1/8
Indicatie material	conform RoHS
Materialul arborelui de anternare	otel nichelat
Materialul etansarilor	TPE-U(PU)
Materialul carcasi	Aliaj de aluminiu forjat