


Cartuse generatoare de vacuum VN-20-L

Cod: 547702

FESTO

pentru generatoare de vacuum VN, debit crescut de absorbtie.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Deschidere nominala ajutoraj Laval	2 mm
pozitie instalare	Oricare
Caracteristica ejectorului	standard Volum de absorbtie ridicat
presiune de operare	1 ... 8 bar
Presiune nominala de operare	6 bar
Debitul maxim de aspirare fata de atmosfera	184,4 l/min
timp alimentare la presiune de operare nominala mediu de operare	0,17 s Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere imposibila
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	0 ... 60 °C
Temperatura mediului	0 ... 60 °C
Greutate produs	3,75 g
Materialul etansarilor	NBR
Materialul duzei de receptare	POM
Materialul duzei emițătorului	Aliaj de aluminiu forjat