

Extensie NPFB-E1-2G14-FM

Cod: 547823

FESTO

pentru legarea la tuburi.

La folosirea fusului filetat R si G se recomanda un material suplimentar de etansare, ex.garnitura filet sau lichid de sigilare. Alternativ, pentru sigilarea fusului filetat G, se poate folosi un inel axial de etansare din aluminiu slab AL 99,5.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
informatii material fittinguri	alama nichelat
marimea legaturii	10
presiune de operare	-0,95 ... 40 bar
mediu de operare	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [-:::]
clasa de rezistenta la coroziune KBK	1
temperatura mediului	-20 ... 150 °C
greutate produs	28 g
racord pneumatic 1	G1/4
indicatie material	conform RoHS