

Vacuometru VAM-40-V1/0-R1/8-E-RG

Cod: 547842

FESTO

cu afisaj in bar.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Marime nominala manometru	40
Pozitia racordului	Partea posterioara centrata
bazat pe norme	DIN EN 837-1
Tip de etansare la fusul cu insurubare	acoperire
pozitie instalare	Oricare
Structura constructiva	manometru cu tub Bourdon
Domeniu afisaj [bar]	-1 ... 0 bar
Scala	Scala simpla
presiune de operare	-1 ... 0 bar
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Factor de sarcina continua	0,75
Factor sarcina alternativa	0,66
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - Fara rezistenta la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	-20 ... 60 °C
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Greutate produs	65 g
Clasa preciziei de masurare	2,5
tip fixare	insurubabil
Conexiune pneumatica	R1/8
Materialul dopului filetat	Alama
Materialul carcusei	ABS
Materialul segmentelor	PS
Materialul ecranului	PS