

Element de pozitionare SMM-10

Cod: 547942

FESTO

adecvat pentru canale C.
Unitate de livrare 10 bucati



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	10
Model	pentru fanta rotunda
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	3 - Rezistenta ridicata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	-40 ... 120 °C
tip fixare	prins in fanta T inserabil in canal pe lungime
Indicatie material	conform RoHS
Materialul carcasei	Aliaj de aluminiu forjat eloxat
Materialul suruburilor	otel inoxidabil aliaj inalt