

Amortizor de soc DYEF-M8-Y1F

Cod: 548373

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	M8
curso	3,4 mm
Amortizare	Amortizare cu inele elastice / tampoane la ambele capete de curso cu opritor metalic fix
pozitie instalare	Oricare
Detectarea pozitiei	fara
Viteza maxima de impact	0,8 m/s
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	0 ... 60 °C
lungime de amortizare	3,4 mm
Consumul de energie maxim la o curso	0,04 J
Greutate produs	11,9 g
tip fixare	cu contrapiulita
Indicatie material	conform RoHS
Materialul etansarilor	NBR
Materialul carcasei	otel aliaj inalt